

Gehäusedeckel - EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 2201773

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Einbaugeschützgehäuse, beidseitige Anschlussöffnung, Oberteil, Farbe: grau, Breite: 67,5 mm

Artikeleigenschaften

- ☒ Artikel gehört zur Produktfamilie EH
- ☒ Werkzeuglose Montage
- ☒ Verfügbar in Baubreiten von 22,5 mm ... 90 mm
- ☒ Brennbarkeitsklasse HB nach UL 94
- ☒ Varianz in der Anschlusstechnik
- ☒ Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 911917
GTIN	4046356911917
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,210 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,210 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Indien
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve)
-------------------------------	---

Maße

Breite	67,5 mm
--------	---------

Gehäusedeckel - EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 2201773

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Zubehör

Zubehör

Blindstopfen

Blindstopfen - EH 22,5 F-FP/ABS BK9005 - 2201845



Einbaugeschloß, Farbe: schwarz, Breite: 22,5 mm

Blindstopfen - EH 22,5 F-FP/ABS GY7035 - 2201844



Einbaugeschloß, Farbe: grau, Breite: 22,5 mm

Gehäusedeckel - EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 2201773

Zubehör

Notwendiges Zubehör

Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDS 3/12-5,08 - 1714308



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Grundleiste - MSTBV 2,5/12-G - 1753631



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Grundleiste - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Stiftleiste - PST 1,3/12-5,0 - 1933286



Stiftleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Leiterplattensteckverbinder - MCV 1,5/16-G-3,81 - 1803565



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten