

Gehäusedeckel - EH 45-C SS/ABS BK9005 - 2201510

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Einbaugehäuse, einseitige Anschlussöffnung, Oberteil, Farbe: schwarz, Breite: 45 mm



Artikeleigenschaften

- ✓ Artikel gehört zur Produktfamilie EH
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Verfügbar in Baubreiten von 22,5 mm ... 90 mm
- ✓ Brennbarkeitsklasse HB nach UL 94
- ✓ Varianz in der Anschlusstechnik
- ✓ Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 831215
GTIN	4046356831215
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,850 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Indien
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
-------------------------------	--

Maße

Breite	45 mm
--------	-------

Gehäusedeckel - EH 45-C SS/ABS BK9005 - 2201510

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zubehör

Zubehör

Blindstopfen

Blindstopfen - EH 22,5-FP/ABS BK9005 - 2201842



Einbaugehäuse, Farbe: schwarz, Breite: 22,5 mm

Gehäusedeckel - EH 45-C SS/ABS BK9005 - 2201510

Zubehör

Blindstopfen - EH 22,5-FP/ABS GY7035 - 2201843



Einbaugehäuse, Farbe: grau, Breite: 22,5 mm

Notwendiges Zubehör

Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDS 3/ 8-5,08 - 1712708



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Print-Klemmenblock - MKKDSH 3/ 8 - 1703283



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Grundleiste - MSTBV 2,5/ 8-G - 1753550



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Grundleiste - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1758076



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Gehäusedeckel - EH 45-C SS/ABS BK9005 - 2201510

Zubehör

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - 1850495



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - 1847165



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Leiterplattensteckverbinder - MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - 2202330



Leiterplattensteckverbinder - MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - 2202331

