

## Gehäusedeckel - EH 52,5-C CS/ABS BK9005 - 2200336

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Einbaugeschützgehäuse, ohne Anschlussöffnung, Oberteil, Farbe: schwarz, Breite: 52,5 mm

### Artikeleigenschaften

- ✓ Artikel gehört zur Produktfamilie EH
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Verfügbar in Baubreiten von 22,5 mm ... 90 mm
- ✓ Brennbarkeitsklasse HB nach UL 94
- ✓ Varianz in der Anschlusstechnik
- ✓ Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 910163 |
| GTIN                                     | 4046356910163                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 24,440 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 24,440 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 85472000                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Indien                                                                                                  |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse                                                                                  |

### Technische Daten

#### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
|--------------------------------|----|

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

#### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 52,5 mm |
|--------|---------|

# Gehäusedeckel - EH 52,5-C CS/ABS BK9005 - 2200336

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
|--------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27180506 |
| eCl@ss 6.0 | 27180802 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
|-------------|----------|