

ASSMANN Mini przejściówka męska-żeńska / 9-pinów

AK-610505-000-I
EAN 4016032319559



Przejściówka męska-żeńska, D-Sub9 metalowa obudowa, M/M, ze śrubami sześciokątnymi

- Wersja metalowa
- Przyporządkowanie: 1:1
- Z nakrętkami sześciokątnymi

- Złącze 1: DSUB, 9-wtykowe, wtyczka
- Złącze 2: DSUB, 9-wtykowe, wtyczka
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Serial and Parallel Adapters

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1000	9,53	33,00	24,00	23,00	18.216,00
Innen-VPE	10	0,10	1,50	14,50	4,00	87,00
Einzel-VPE	1	0,01	1,30	3,10	1,30	5,24
Netto einzeln ohne VP	1	0,01	1,30	3,10	1,30	5,24

RS

232

Weitere Anwendungsbilder:

