

ASSMANN Przewód połączeniowy do monitora VGA, HD15/M - HD15/M

AK-310103-050-S
EAN 4016032344896



Kabel przyłączeniowy do monitora VGA, HD15 M/M, 5.0m, 3Coax/7C, 2xferrite, czarny

Do podłączania komputera np. do monitora lub rzutnika komputerowego/projektora.

Zapewnia zabezpieczenie wysokiej jakości przed zewnętrznymi zakłóceniami chroni przed odbiciami i innymi wadami obrazu.

- Support 1280 x 1024 pixel with 60Hz
- Złącze 1: HD DSUB, 15-wtykowe, wtyczka
- Złącze 2: HD DSUB, 15-wtykowe, wtyczka
- Typ kabla: 3Coax + 7-żyłowy
- Standard interfejsu szeregowego Display Data Channel: DDC2

- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- AWG: 28
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Filtr ferrytowy: 2 x filtr ferrytowy
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 5 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: VGA Cables

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	10,50	38,00	32,00	28,00	34.048,00
Innen-VPE	5	2,63	21,00	26,00	10,00	5.460,00
Einzel-VPE	1	0,53	18,00	18,00	5,50	1.782,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,50	16,50	16,50	4,50	1.225,12



Weitere Anwendungsbilder:

