

Produktinformation

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Frontgreifzange



Die Allzweckwaffe gegen festsitzende Werkstücke wie Bolzen und Schrauben

- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 – 22 mm
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage
- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk
- Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet, Zähne zusätzlich auf ca. 61 HRC induktiv gehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	82 02 200
EAN	4003773087250
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	280 g
Abmessungen	200 x 51 x 22 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Einstellpositionen	5
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 5/32 – 7/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 4 – 22 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	4 – 22 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	5/32 – 7/8 Zoll

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

