



Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 geschmiedet.

Spezial-Steckschlüsselsatz mit Tiefbetteinsätzen, 20-teilig.



Mit 1/4"-Vierkanttrieb (6,3 mm)

(für Anzugsdrehmomente hier unter 25 Nm): Sechskanteinsätze für SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 und 12 mm.

Mit 1/2"-Vierkanttrieb (12,5 mm)

(für Anzugsdrehmomente über 25 Nm): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 und 24 mm. Alle Teile matt verchromt und gut lesbar markiert.

Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.

Lieferung in kompaktem Kunststoffkoffer. Hochfest, mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Composition and design copyright by PROXXON.

NO 23 292



Gewerblich
voll nutzbar!

Für Steckschlüsseinsätze
und Verbindungselemente

25 Jahre Garantie
auf Material- und
Herstellerfehler.



Qualität gewinnt:

Werte für Härte und
maximales Drehmoment
sind besser, als von
DIN/ISO gefordert. Die
Maßhaltigkeit liegt innerhalb
der zugelassenen
Toleranzen.