PROXXON

PROXXON INDUSTRIAL

Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 geschmiedet.

TX-Steckschlüssel-Spezialsatz, 24-teilig.

TX-Schraubereinsätze für 1/4"-Antrieb (6,3 mm) von Gr. TX 8 bis TX 30 (mit stirnseitiger Bohrung) und Außen-TX Gr. E 4 bis E 10 (alles Anzugsdrehmomente bis 25 Nm).

Für 1/2"-Antrieb (12,5 mm) Gr. TX 40 - 60 und Außen-TX E 12 - E 20 (für Anzugsdrehmomente von 25 - 135 Nm). Drei abgewinkelte Schlüssel TX 6, 8 und 10. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.

In stabilem, pulverbeschichtetem Stahlkasten. Mit verwindungsfester, unverwüstlicher Formeinlage aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!

NO 23 102

Gewerblich
voll nutzbar!

Für Steckschlüsseleinsätze
und Verbindungselemente
25 Jahre Garantie
auf Material- und
Herstellerfehler.

Qualität gewinnt:
Werte für Härte und
maximales Drehmoment
sind besser, als von
DIN/ISO gefordert. Die
Maßhaltigkeit liegt innerhalb
der zugelassenen
Toleranzen.