


Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



EAN:	4013288018397	Abmessung:	120x43x13 mm
Teilenr:	05021070001	Gewicht:	128 g
Artikel-Nr:	950	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Abriebfeste Größenkennzeichnung
- Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
- Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950.html

Wera - 950
05021070001 - 4013288018397

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950.html

Wera - 950

05021070001 - 4013288018397

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05021005001 ¹⁾	1,5	45	14	1 3/4	9/16
05021010001	2,0	50	16	2	5/8
05021015001	2,5	56	18	2 7/32	23/32
05021020001	3,0	63	20	2 1/2	25/32
05021025001	3,5	66	23	2 5/8	29/32
05021030001	4,0	70	25	2 3/4	1
05021035001	4,5	75	26	3	1 1/32
05021040001	5,0	80	28	3 1/8	1 3/32
05021045001	6,0	90	32	3 1/2	1 1/4
05021050001	7,0	95	34	3 3/4	1 5/16
05021055001	8,0	100	36	4	1 7/16
05021060001	9,0	106	38	4 3/16	1 1/2
05021065001	10,0	112	40	4 7/16	1 9/16
05021070001	11,0	120	43	4 3/4	1 11/16
05021075001	12,0	125	45	5	1 3/4
05021080001	13,0	132	50	5 3/16	2
05021085001 ¹⁾	14,0	140	56	5 1/2	2 7/32
05021090001 ¹⁾	17,0	160	63	6 5/16	2 1/2
05021095001 ¹⁾	19,0	180	70	7 1/16	2 3/4
05021100001 ¹⁾	22,0	200	80	8	3 1/8
05021105001 ¹⁾	24,0	224	90	9	3 1/2
05021110001 ¹⁾	27,0	250	100	10	4

1) Herkömmliches Sechskantprofil.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950.html

Wera - 950

05021070001 - 4013288018397

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de