

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



EAN:	4013288104847	Abmessung:	76x16x3 mm
Teilenr:	05024160001	Gewicht:	3 g
Artikel-Nr:	967 L TORX® HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_l_torx_hf.html

Wera - 967 L TORX® HF
05024160001 - 4013288104847

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

Das TORX® HF Profil



Das TORX® Profil mit dem Wera HF Feature (HF = Haltefunktion) hält durch eine optimierte Abtriebsgeometrie und die dadurch entstehende Klemmkraft TORX® Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. tiefliegenden Sacklochverbindungen.

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Winkelschlüssel mit BlackLaser-Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
		mm	mm	inch	inch
05024160001	TX 8	76	16	3	5/8
05024161001	TX 9	79	16	3 1/8	5/8
05024162001	TX 10	85	17	3 1/4	21/32
05024163001	TX 15	90	18	3 1/2	23/32
05024164001	TX 20	96	19	3 3/4	3/4
05024165001	TX 25	104	21	4 1/8	27/32
05024166001	TX 27	112	22	4 7/16	29/32
05024167001	TX 30	122	24	4 13/16	1
05024168001	TX 40	132	27	5 3/16	1 1/16

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_l_torx_hf.html

Wera - 967 L TORX® HF
 05024160001 - 4013288104847

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de