

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



EAN:	4013288095381	Abmessung:	45x14x2 mm
Teilenr:	05027201001	Gewicht:	1 g
Artikel-Nr:	950 BM	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Abriebfeste Größenkennzeichnung für schnellen Zugriff.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_bm.html

Wera - 950 BM
05027201001 - 4013288095381

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Winkelschlüssel mit BlackLaser-Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_bm.html

Wera - 950 BM
05027201001 - 4013288095381

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05027201001¹⁾	1,5	45	14	1 3/4	9/16
05027202001	2,0	50	16	2	5/8
05027203001	2,5	56	18	2 7/32	23/32
05027204001	3,0	63	20	2 1/2	25/32
05027205001	3,5	66	23	2 5/8	29/32
05027206001	4,0	70	25	2 3/4	1
05027207001	4,5	75	26	3	1 1/32
05027208001	5,0	80	28	3 1/8	1 3/32
05027209001	6,0	90	32	3 1/2	1 1/4
05027210001	7,0	95	34	3 3/4	1 5/16
05027211001	8,0	100	36	4	1 7/16
05027213001	9,0	106	38	4 11/64	1 1/2
05027212001	10,0	112	40	4 7/16	1 9/16
05027214001	11,0	120	43	4 23/32	1 11/16
05027215001	12,0	125	45	5	1 49/64

1) Herkömmliches Sechskantprofil

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_bm.html

Wera - 950 BM

05027201001 - 4013288095381

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de