



EAN:	4013288155658	Abmessung:	50x7x6 mm
Teilenr:	05134655001	Gewicht:	11 g
Artikel-Nr:	867/4 IPR	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- TORX PLUS® IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift. Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_4_ipr.html

Wera - 867/4 IPR
05134655001 - 4013288155658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Für Innen TORX PLUS® IPR
Schrauben mit Sicherungsstift

Zähnharte Bits



Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden. Achtung: Sicherheitsprofil - Verkauf ausschließlich an autorisierte Kunden. Berechtigung muss schriftlich nachgewiesen werden.



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_4_ipr.html

Wera - 867/4 IPR
05134655001 - 4013288155658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 inch	 mm
05134600001 ¹⁾	1 IPR	50	2	2,0
05134601001 ¹⁾	3 IPR	50	2	2,0
05134602001 ¹⁾	5 IPR	50	2	3,0
05134603001 ¹⁾	6 IPR	50	2	3,0
05134604001	8 IPR	50	2	3,0
05160821001	10 IPR	50	2	4,0
05134710001	10 IPR	70	2 3/4	4,0
05134657001	10 IPR	89	3 1/2	4,0
05210349001	10 IPR	127	5	4,0
05134654001	15 IPR	50	2	4,0
05134720001	15 IPR	89	3 1/2	4,0
05134721001	15 IPR	127	5	4,0
05210363001	15 IPR	152	6	4,0
05204126001	20 IPR	50	2	4,5
05259135001	20 IPR	89	3 1/2	4,5
05160925001	20 IPR	152	6	4,5
05134655001	25 IPR	50	2	6,0
05134728001	25 IPR	70	2 3/4	6,0
05134722001	25 IPR	89	3 1/2	6,0
05134656001	27 IPR	50	2	6,0
05204110001	25 IPR	100	4	6,0
05211917001	25 IPR	152	6	6,0
05134658001	27 IPR	89	3 1/2	6,0
05160902001	27 IPR	152	6	6,0
05134732001	30 IPR	50	2	6,0
05134730001	30 IPR	70	2 3/4	6,0
05134723001	30 IPR	89	3 1/2	6,0

¹⁾ Ohne Bohrung

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_4_ipr.html

Wera - 867/4 IPR
05134655001 - 4013288155658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de