



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288156617 | <b>Abmessung:</b>     | 89x7x6 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05380127001   | <b>Gewicht:</b>       | 25 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 842/4         | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innensechskantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Sechskant-Kugelkopf für Arbeiten in schwierigen Einbaulagen
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Blax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant-schrauben\\_842\\_4.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_842_4.html)

Wera - 842/4  
05380127001 - 4013288156617

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für Innensechskant-Schrauben

## Kugelpopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

## Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                 | inch                                                                               | mm                                                                                   | inch                                                                                 |
| 05059680001        | 3,0                                                                                |                                                                                    | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| 05059681001        | 4,0                                                                                |                                                                                    | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| 05059682001        | 5,0                                                                                |                                                                                    | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| 05059683001        | 6,0                                                                                |                                                                                    | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| 05380124001        |                                                                                    | 3/32"                                                                              | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| 05380125001        |                                                                                    | 7/64"                                                                              | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| 05380126001        |                                                                                    | 1/8"                                                                               | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| <b>05380127001</b> |                                                                                    | <b>9/64"</b>                                                                       | <b>89</b>                                                                            | <b>3 1/2</b>                                                                         |
| 05380128001        |                                                                                    | 5/32"                                                                              | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| 05380129001        |                                                                                    | 3/16"                                                                              | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| 05380130001        |                                                                                    | 7/32"                                                                              | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |
| 05380131001        |                                                                                    | 1/4"                                                                               | 89                                                                                   | 3 1/2                                                                                |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant-schrauben\\_842\\_4.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_842_4.html)

Wera - 842/4

05380127001 - 4013288156617

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)