

KARTA KATALOGOWA

Manometr cyfrowy -1/+1 bar, G1/8/M5 A, 2xNPN/4-20mA,kabel KP43C-011-F3



Nr katalogowy	KP43C-011-F3
Kategoria	Manometry Flowmatik
Wykonanie	manometr cyfrowy ciśnienia i podciśnienia programowany
Wyświetlacz	7-segmentowy LCD
Jednostka wyświetlana	bar, MPa, kPa, kgf/cm ² , psi, inHg, mmHg
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	od -10° C do +60° C
Temperatura medium	od 0° C do +50° C
Dokładność	≤ ±2%FS
Napięcie zasilania	od 12 do 24V DC, ± 10% V
Ciśnienie niszczące	3 bar dla 43V i 43C / 15bar dla 43P
Zastosowanie	dla sprężonego powietrza, suchych, nieagresywnych i niepalnych gazów
Dokładność wyjścia analogowego	±2,5% FS
Liniowość	±1% FS
Dokładność punktu przełączania	≤ ±0,2% FS, ±1 cyfra

Dane techniczne

Wyjście przełączające	2xPNP
Wyjście analogowe	4-20mA
Przyłącze elektryczne	kabel 2m
Gwint	1/8zew / M5wew