



Bindownica Star+ 150



Nr kat.	Model	Op. jedn.
5627501	Star+ 150	1

Bindownica Star+ 150 do użytku w małym biurze lub domu

- Jednorazowo dziurkuje do 15 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 150 arkuszy, maks. średnica grzbietu 19 mm
- Dla osób lewo- i praworęcznych. Obustronna dźwignia ułatwia proces dziurkowania, zmniejsza siłę nacisku potrzebną do przedziurkowania dużej ilości kartek
- Funkcjonalna. System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównywanie dokumentów
- Ergonomiczna. Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- Łatwa w konserwacji. Okienko do sprawdzenia zapełnienia szuflady i system otwarcia boku przy zbyt dużej ilości ścinków w szufladzie
- Mobilna. Uchwyt do przenoszenia w obudowie
- Precyzyjna. Wyśrodkowanie za pomocą suwaka umożliwia dokładne ustawienie linii dziurkowania
- Łatwa do przechowywania. Ustawienie w pionie umożliwia przechowywanie np. na półce w regale.
- 2 lata gwarancji na urządzenie

Wejdź na www.CentrumPomyslow.pl
Pobieraj i publikuj pomysły,
rejestruj urządzenia Fellowes,
zbieraj punkty i odbieraj nagrody!



Dowiedz się więcej ➔

Parametry techniczne:

Rodzaj oprawy	grzebieniami plastikowymi
Dziurkowanie ręczne/elektryczne	ręczne
Maks. ilość kartek oprawianych (80 g)	150
Maks. ilość kartek dziurkowanych jednorazowo (80 g)	15
Maks. średnica grzbietu w mm	19 mm
Maks. rozmiar dokumentu	A4
Szuflada do przechowywania grzbietów	✔
Wyjmowana szuflada na ścinki	✔

Miarka doboru grzbietu do grubości okładki 

Pionowy system dziurkowania/włożenia dokumentu 

Dźwignia dziurkująca obustronna

Przechowywanie w pionie 

Regulowana prowadnica krawędziowa 

Gwarancja na urządzenie w latach 2

Wymiary urządzenia w mm 80 x 448 x 280

Waga urządzenia w kg 4,94

Nr kat. 5627501

Instrukcja obsługi 22.27 MB

Warunki gwarancji 112.31 KB

Ochrona środowiska 208.65 KB

Zdjęcia do pobrania
