

Laminator Fellowes Spectra A3



Nr kat.	Model	Op. jedn.
5738301	SPECTRA A3	1 szt.

Laminator do użytku osobistego

Charakteryzuje się prostotą użytkowania - wystarczy włączyć! Nie ma żadnych dodatkowych ustawień. Idealne do użytku w domowym biurze.

- maks. format laminowanego dokumentu: A3,
- szerokość wejścia: 320 mm,
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik.,
- czas nagrzewania to tylko 4 minuty,
- wolny od zacięć przy użyciu [folii do laminacji Fellowes](#),
- dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu,
- energooszczędny - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu,
- prędkość laminacji 30 cm na minutę,
- laminacja na gorąco,
- pakiet startowy 10 szt. folii A4 80 mik. w zestawie,
- 1 rok gwarancji na urządzenie.

Wejdź na www.CentrumPomyslow.pl
Pobieraj i publikuj pomysły,
rejestruj urządzenia Fellowes,
zbieraj punkty i odbieraj nagrody!



Dowiedz się więcej ➔

Parametry techniczne:

Rozmiar	A3
Szerokość wejścia	320
Grubość folii w mikronach	80-125
Liczba rolek	2
Czas nagrzewania w minutach	4
Prędkość laminacji w cm na min	30
Maks. grubość laminowanego dokumentu w mm	0,4
Możliwość laminacji zdjęć	✓
Laminacja bez carriera	✓

Dźwignia zwalniająca	
Auto Shut Off	
Jam Free	
Sygnał gotowości	dioda
Mechanizm grzejny	płyta grzejna
Wymiary urządzenia w mm	78 x 470 x 162
Waga w kg	1.5
Nr kat.	5738301

Instrukcja obsługi 886.45 KB

Warunki gwarancji 112.31 KB

Zdjęcia do pobrania

Ochrona środowiska 208.65 KB
