

Laminator Fellowes Spectra A4



Nr kat.	Model	Op. jedn.
5737801	SPECTRA A4	-

Laminator Fellowes Spectra A4 do użytku osobistego, charakteryzuje się prostotą użytkowania oraz brakiem dodatkowych ustawień

- Maks. format laminowanego dokumentu: A4
- Szerokość wejścia: 230 mm
- Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik.
- Czas nagrzewania to tylko 4 minuty
- Wolne od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
- Dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu
- Energooszczędna - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu
- Prędkość laminacji 30 cm na minutę
- Laminacja na gorąco
- Pakiet startowy folii w zestawie (10 x folie A4 80 mik.)
- 1 rok gwarancji na urządzenie

Wejdź na www.CentrumPomyslow.pl
Pobieraj i publikuj pomysły,
rejestruj urządzenia Fellowes,
zbieraj punkty i odbieraj nagrody!



Dowiedz się więcej ➔

Parametry techniczne:

Rozmiar	A4
Szerokość wejścia	230
Grubość folii w mikronach	80-125
Liczba rolek	2
Czas nagrzewania w minutach	4
Prędkość laminacji w cm na min	30
Maks. grubość laminowanego dokumentu w mm	0,4
Możliwość laminacji zdjęć	✓
Laminacja bez carriera	✓
Dźwignia zwalnająca	✓

Auto Shut Off	
Jam Free	
Sygnal gotowości	dioda
Mechanizm grzejny	płyta grzejna
Wymiary urządzenia w mm	78 x 370 x 162
Waga w kg	1.3
Nr kat.	5737801

[Instrukcja obsługi](#) 886.45 KB

[Warunki gwarancji](#) 112.31 KB

[Zdjęcia do pobrania](#)

[Ochrona środowiska](#) 208.65 KB
