



LNH0080MK

Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG 80A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	120 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	500 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	120 kA
Prąd znamionowy In	80 A

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH000

Wymiary

Głębokość produktu	51 mm
Wysokość produktu	79 mm
Długość	51 mm
Szerokość produktu	21 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6.5 W
--	-------

Norma

Dopuszczenia / atesty	VDE
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania

Izolowany	Yes
-----------	-----

Oznaczenie

Grupa urządzeń	LNH
----------------	-----