



TransMemory U366

Pamięć flash USB

*Elegancka, stylowa pamięć
masowa*

Pojemność

16GB 32GB 64GB 128GB

Maksymalna prędkość odczytu

- 200 MB/s (128GB)
- 100 MB/s (16GB 32GB 64GB)

Zastosowanie

Przesyłanie plików na PC i Mac

USB KIOXIA TransMemory U366 to niewielkich rozmiarów pamięć flash, zgodna z interfejsem USB 3.2 Gen 1 typu, która zamknięta jest w stylowej, metalowej obudowie.

Porównanie pamięci flash USB KIOXIA



NAZWA MODELU	U366	U365	U301	U401	U203	U202
POJEMNOŚĆ	16, 32, 64, 128 GB	32, 64, 128, 256 GB	16, 32, 64, 128 GB	16, 32, 64 GB	16, 32, 64, 128 GB	16, 32, 64, 128 GB
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ODCZYTU	200 MB/s 128Gb 100 MB/s 16, 32, 64GB	150 MB/s	--	--	--	--
INTERFEJS	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
OKRES GWARANCJI	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat



Stylowy, kompaktowy design

Elegancki, metalowy design pamięci flash USB TransMemory U366 stanowi doskonałe uzupełnienie stylowych notebooków wszędzie tam, gdziekolwiek ją ze sobą zabierzesz.

Mały rozmiar, duża pojemność & Praktyczny organizator do kluczy

39 mm długości, 12,2 mm szerokości, 4,5 mm grubości i pojemność do 128 GB - U366 możesz zabrać ze sobą, gdziekolwiek tylko zechcesz. Już nigdy niczego nie zapomnisz! Organizator do kluczy U366 to doskonały dodatek do Twoich kluczyków do domu/samochodu.



Szybki transfer plików

Dzięki złączu USB 3.2 Gen 1 (kompatybilnemu z USB 2.0) pamięć 128 GB zapewnia prędkość odczytu do 200 MB/s(1), więc szybciej skończysz pracę. (16GB, 32GB, 64GB z prędkością do 100 MB/s(1))

Specyfikacja produktu

Kompatybilność

Kompatybilne komputery PC & Mac

Modele wyposażone w poniższe systemy operacyjne oraz podstawowy interfejs USB typu A. Kompatybilne z macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, Windows 8.1, 10 oraz 11.

Cechy fizyczne

Pojemność

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Szacunkowa pojemność użytkowa:

14,4 GB, 28,8 GB, 57,6 GB, 115 GB

Interfejs

USB 3.2 Gen 1 zgodny z Super Speed
Zgodny z USB 2.0 high-speed

Zasilanie

poprzez magistralę USB

Wymiary (DxSxW)

39,0 x 12,2 x 4,5 mm

Waga

Ok. 6 g

Informacje dotyczące zamawiania

16 GB

PN: LU366S016GG4
EAN: 4582563853829

32 GB

PN: LU366S032GG4
EAN: 4582563853843

64 GB

PN: LU366S064GG4
EAN: 4582563853867

128 GB

PN: LU366S128GG4
EAN: 4582563853881

Cechy środowiskowe

Temperatura pracy

od 0°C do 50°C (bez kondensacji)

Certyfikat

Zgodnie z RoHS

Temperatura przechowywania:

od -20°C do 60°C

Informacje dodatkowe

Obsługa i wsparcie

5-letnia ograniczona gwarancja