


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	517-6v
Bezeichnung	CEE-Wandgerätestecker 16A 7p 6h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Wandgerätestecker 16A 7p 6h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 7 (6P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschluss-technik: Schraubklemmen Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399059162
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,235 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001319
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	7
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP54
Anschluss-technik	Schraubklemme
Bauform	Aufbaugerätestecker
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff



b=Höhe/height
Neigung/angle=15°



www.manufacturer-safety.info