

Pokyny pre montáž

1. Druh: Adaptér (série: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

2. Úvod

Adaptér je externý spínaný zdroj, navrhnutý na externé spájanie súčiastok elektrických zariadení. V ponuke spoločnosti Mean Well sa nachádzajú priemyselné, vodotesné a lekárske adaptéry.

3. Montáž

- (1) Pred pripojením vidlice DC adaptéra k zariadeniu odpojte adaptér od zdroja napájacieho napätia AC a skontrolujte, či sú napätie a intenzita prúdu správne.
- (2) Uistite sa, či je napájací kábel pevne pripojený k adaptéru, a či je vidlica DC správne pripojená k napájanému zariadeniu.
- (3) Napájací kábel chráňte pred pošliapaním a pricviknutím.
- (4) Zaisťujte dobré vetranie, aby počas prevádzky nedochádzalo k jeho prehriatiu. Ak je zariadenie v blízkosti zdrojom tepla, adaptér umiestnite vo vzdialenosti minimálne 10-15 cm od neho.
- (5) Schválený napájací kábel musí byť väčší alebo minimálne zodpovedný s SVT, 3G x 18AWG alebo H03VV-F, 3Gx0.75mm².
- (6) Ak koncové zariadenie plánujete dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte ho od napájacieho zdroja, aby nedošlo k jeho poškodeniu v dôsledku napäťových skokov alebo úderom blesku.
- (7) Dodatočné informácie o zariadení sú dostupné na stránke www.meanwell.com.

4. Upozornenie / Pozor !!

- (1) Riziko úrazu elektrickým prúdom a energetické hrozby. Každú poruchu musí skontrolovať kvalifikovaný servisný pracovník. Skrinku meracieho prístroja neotvárajte!
- (2) Riziko zranenia alebo úrazu elektrickým prúdom. Otvory v zariadení zabezpečte, aby sa do nich nedostali žiadne cudzie telesá a kvapaliny.
- (3) Používanie nesprávnej DC vidlice alebo zapájanie DC vidlice do elektronického zariadenia na silu, môže viesť k poškodeniu zariadenia, prípadne k jeho poruchám. Viac informácií nájdete v karte kompatibility DC vidlíc v technickej špecifikácii.
- (4) Adaptéry kladte na pevnom povrchu. Pádom alebo prudkým nárazom môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- (5) Napájacie adaptéry nemontujte v miestach s vysokou vlhkosťou alebo blízko vody.
- (6) Napájacie adaptéry nemontujte v miestach s vysokou teplotou prostredia, alebo v blízkosti zdrojov ohňa. Maximálna teplota prostredia je uvedená v technickej špecifikácii.
- (7) Výstupný prúd a výstupný výkon nesmú prekročiť menovité hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.
- (8) Zariadenie pred čistením odpojte od napájacej siete AC. Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne tekuté čistiace prostriedky ani aerosóly. Zariadenie môžete čistiť len vlhkou handričkou, ktorou zariadenie poutierajte.
- (9) V prípade likvidácie opotrebovaného zariadenia sa, prosím, skontaktujte s miestnou kvalifikovanou zberňou zaoberajúcou sa recyklovaním elektronického odpadu.

Výrobca:

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24891, Taiwan



TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR

Tel: +886-2-2299-6100
Web: www.meanwell.com



TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR