

## ① HSS Cobalt Maschinen-Holzspiralbohrer

### Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit. Hitzebeständig bis 650° C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübellochbohren.



Hitzebeständig  
Heat resistant  
Termoestable



Scharfe Schneiden  
Sharp cutting edges  
Filos bien afilados



Punktgenaues Anbohren  
Highly accurate centering  
Perforación de gran precisión

## ② HSS Cobalt dowel drills

### Range of application:

5% cobalt-alloyed jobber drills with high heat resistant up to 650° C. For drilling in soft and hard wood, in chipboards, fibreboards, for drilling dowel holes.

## ③ Broca espiral HSS Cobalt para madera

### Ámbito de aplicación:

Broca espiral HSS con 5% de aleación de cobalto y muy alta clasificación térmica. Termoestable hasta 650 °C. Adecuada para perforar maderas blandas y duras, tablas de madera aglomerada, tableros duros tratados, para perforar agujeros para espigas.



HSS  
Co5



Oberfläche: blank  
Surface: bright  
Superficie: brillante



Einzelverpackung  
Single pack  
Embalaje individual

| d1<br>mm | l1<br>mm | l2<br>mm | d2<br>mm | Code 633<br>Art.-Nr. | Inh.<br>Cont. |    |
|----------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|----|
| 3,00     | 61       | 33       |          | 0063300300100        | 1             | 10 |
| 4,00     | 75       | 43       |          | 0063300400100        | 1             | 10 |
| 5,00     | 86       | 52       |          | 0063300500100        | 1             | 10 |
| 6,00     | 93       | 57       |          | 0063300600100        | 1             | 10 |
| 7,00     | 109      | 69       |          | 0063300700100        | 1             | 10 |
| 8,00     | 117      | 75       |          | 0063300800100        | 1             | 10 |
| 9,00     | 125      | 81       |          | 0063300900100        | 1             | 10 |
| 10,00    | 133      | 87       |          | 0063301000100        | 1             | 10 |
| 11,00    | 142      | 94       | 9,50     | 0063301100100        | 1             | 10 |
| 12,00    | 151      | 101      | 9,50     | 0063301200100        | 1             | 10 |
| 14,00    | 160      | 108      | 9,50     | 0063301400100        | 1             | 10 |
| 16,00    | 178      | 120      | 9,50     | 0063301600100        | 1             | 10 |
| 18,00    | 178      | 120      | 9,50     | 0063301800100        | 1             | 10 |
| 20,00    | 178      | 120      | 9,50     | 0063302000100        | 1             | 10 |

Form C Ø 5 mm, Form B < Ø 5 & ≥ 14 mm / Forma C Ø 5 mm, Forma B < Ø 5 & ≥ 14 mm

D Kassetten, Sets

E Cassettes, sets

ES Cajas, juegos

| HSS Cobalt PCTM 5                                                                                                                                                   |                                           | HSS Cobalt PCTM 8                                                                                                                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   |                                           |   |                                           |
| 5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid.<br>Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico<br>Art.-Nr. 0063300005100                                                     |                                           | 8-tlg. / 8-pcs. / 8-unid.<br>Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico<br>Art.-Nr. 0063300008100                                                     |                                           |
| Ø<br>mm                                                                                                                                                             | Stk. <sup>(1)</sup><br>pc. <sup>(1)</sup> | Ø<br>mm                                                                                                                                                             | Stk. <sup>(1)</sup><br>pc. <sup>(1)</sup> |
| HSS Cobalt                                                                                                                                                          |                                           | HSS Cobalt                                                                                                                                                          |                                           |
| Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00                                                                                                                                 | 1                                         | Ø 3,00 / 4,00 / 5,00 / 10,00                                                                                                                                        | 1                                         |
|                                                                                                                                                                     |                                           | Ø 6,00 / 8,00                                                                                                                                                       | 2                                         |



Holzbohrer  
wood drills  
broas para madera

<sup>(1)</sup> Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro