

- A No. MBS01 Bohrfutter mit 4 mm Sechskantschaft / chuck with 4 mm hexagon insert**
DONAU Qualitätsbohrfutter mit 4 mm Schaft passend für alle Schraubendreher und Ratschen mit 4 mm Sechskant Aufnahme. Spannbereich 0,3 - 3,2 mm Lieferung ohne Schraubendreher MBS06.

DONAU quality chuck with a 4 mm shank, suitable for each screwdrivers and ratchets with 4 mm hexagon insert. Clamping range 0.3 - 3.2 mm. Delivery without screwdriver MBS06.

- B No. HSS275 HSS Bohrer set „extra lang“ / HSS twist drill set „extra long“**
18 HSS Bohrer „extra lang“ in praktischer Aufbewahrungsbox, rechts, zylindrisch. Länge 100 mm, Größen 0,5 - 3,0 mm. Folgende Größen sind je 1x enthalten:

18 HSS twist drills „extra long“ in a practical storage case, right, cylindrical. Length 100 mm, sizes 0.5 - 3.0 mm. Following sizes contain 1 piece each.

Ø 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.5 / 3.0 mm

- C HSS Bohrer Sets / HSS twist drill sets**

20 HSS Spiralbohrer, rechts, zylindrisch, DIN 338, Typ N, in robuster Box mit Deckel im SB Karton. Je Größe 2 Stück.

20 HSS twist drills according to norm DIN 338, type N, right, cylindrical, in box with cover. Delivered in self-service packing. Each size 2 pieces.

- No. HSS200 HSS Bohrer Set klein / HSS twist drill set small**

(Abb. C1)

Je Größe 2 Stück / each size 2 pieces

Ø 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.1 / 1.2 mm

- No. HSS225 HSS Bohrer Set groß / HSS twist drill set large**

(Abb. C2)

Je Größe 2 Stück / each size 2 pieces

Ø 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 mm

- D No. HSS250 PROFILINE Bohrer set / PROFILINE twist drill set**

Die HSS Bohrer sets HSS200 und HSS225 zusammen mit einem Aluminium Handgriff mit Schnellspannfutter (Spannbereich 0,3 - 3,2 mm) in einer praktischen Kassette vereint. Der Griff verfügt über eine magnetische Aufbewahrung für die Bohrer. 40 HSS Spiralbohrer, rechts, zylindrisch, DIN 338, Typ N, in den folgenden Größen je 2 Stück.

The HSS twist drill sets HSS200 and HSS225 are united here with an aluminum handle with quick change chuck (clamping range 0.3 - 3.2 mm) in a practical cartridge. The handle has a magnetic keeping for the drills. 40 HSS twist drills according to norm DIN 338, type N, right, cylindrical, the following sizes contain 2 pieces each.

Ø 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.1 / 1.2 mm

Ø 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 mm

- E HSS Spiralbohrer / HSS twist drills**

4 Stück in verschiedenen Durchmessern / 4 pcs. in different diameters

No. 1720 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm **No. 1722** 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 mm

No. 1721 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 mm **No. 1723** 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 mm

- F HSS Spiralbohrer mit 2,35 mm Schaft / HSS twist drills with 2.35 mm shaft**

3 Stück einer Sorte in SB Box / 3 pcs. of one size in self service box

No. HSX03 Ø 0.3 mm **No. HSX10** Ø 1.0 mm **No. HSX17** Ø 1.7 mm

No. HSX04 Ø 0.4 mm **No. HSX11** Ø 1.1 mm **No. HSX18** Ø 1.8 mm

No. HSX05 Ø 0.5 mm **No. HSX12** Ø 1.2 mm **No. HSX19** Ø 1.9 mm

No. HSX06 Ø 0.6 mm **No. HSX13** Ø 1.3 mm **No. HSX20** Ø 2.0 mm

No. HSX07 Ø 0.7 mm **No. HSX14** Ø 1.4 mm **No. HSX21** Ø 2.1 mm

No. HSX08 Ø 0.8 mm **No. HSX15** Ø 1.5 mm **No. HSX22** Ø 2.2 mm

No. HSX09 Ø 0.9 mm **No. HSX16** Ø 1.6 mm **No. HSX23** Ø 2.3 mm

- G HSS Spiralbohrer 100 mm „extra lang“ / HSS twist drills 100 mm „extra long“**

5 Stück einer Sorte in Papiertüte / 5 pcs. of one size in paper bag

No. HSSL05 Ø 0.5 mm **No. HSSL11** Ø 1.1 mm **No. HSSL17** Ø 1.7 mm

No. HSSL06 Ø 0.6 mm **No. HSSL12** Ø 1.2 mm **No. HSSL18** Ø 1.8 mm

No. HSSL07 Ø 0.7 mm **No. HSSL13** Ø 1.3 mm **No. HSSL19** Ø 1.9 mm

No. HSSL08 Ø 0.8 mm **No. HSSL14** Ø 1.4 mm **No. HSSL20** Ø 2.0 mm

No. HSSL09 Ø 0.9 mm **No. HSSL15** Ø 1.5 mm **No. HSSL25** Ø 2.5 mm

No. HSSL10 Ø 1.0 mm **No. HSSL16** Ø 1.6 mm **No. HSSL30** Ø 3.0 mm

- H HSS Spiralbohrer / HSS twist drills**

10 Stück einer Sorte in Papiertüte / 10 pcs. of one size in paper bag

No. HSS03 Ø 0.3 mm **No. HSS145** Ø 1.45 mm **No. HSS27** Ø 2.7 mm

No. HSS04 Ø 0.4 mm **No. HSS15** Ø 1.5 mm **No. HSS28** Ø 2.8 mm

No. HSS05 Ø 0.5 mm **No. HSS16** Ø 1.6 mm **No. HSS29** Ø 2.9 mm

No. HSS06 Ø 0.6 mm **No. HSS17** Ø 1.7 mm **No. HSS30** Ø 3.0 mm

No. HSS07 Ø 0.7 mm **No. HSS18** Ø 1.8 mm **No. HSS31** Ø 3.1 mm

No. HSS08 Ø 0.8 mm **No. HSS19** Ø 1.9 mm **No. HSS32** Ø 3.2 mm

No. HSS09 Ø 0.9 mm **No. HSS20** Ø 2.0 mm **No. HSS33** Ø 3.3 mm

No. HSS095 Ø 0.95 mm **No. HSS205** Ø 2.05 mm **No. HSS35** Ø 3.5 mm

No. HSS10 Ø 1.0 mm **No. HSS21** Ø 2.1 mm **No. HSS40** Ø 4.0 mm

No. HSS11 Ø 1.1 mm **No. HSS22** Ø 2.2 mm **No. HSS45** Ø 4.5 mm

No. HSS12 Ø 1.2 mm **No. HSS23** Ø 2.3 mm **No. HSS50** Ø 5.0 mm

No. HSS125 Ø 1.25 mm **No. HSS24** Ø 2.4 mm **No. HSS55** Ø 5.5 mm

No. HSS13 Ø 1.3 mm **No. HSS25** Ø 2.5 mm **No. HSS60** Ø 6.0 mm

No. HSS14 Ø 1.4 mm **No. HSS26** Ø 2.6 mm

- I No. MWH20 Werkzeughalter / pin vice**

Werkzeughalter mit geriffeltem und vernickeltem Messingheft, drehbarer Handauflage. 2 gehärtete, doppelseitige Spannzangen für folgende Spannbereiche:

Tool holder with serrated and nickel-plated brass handle, swivel handcirculation. 2 hardened, double-sided clamping collets for the following clamping ranges:

0.1 - 1.1 / 1.0 - 2.0 / 2.0 - 2.5 / 2.5 - 3.2 mm

