



Qoltec Kabel EV Typ 2 do ładowania samochodu | 400V | 11kW | 16A | 5m

Kod produktu: 52473

Kabel EV do ładowania samochodu elektrycznego wyposażony we wtyk typu 2 kompatybilny z większością samochodów elektrycznych sprzedawanych w Europie.

- powłoka TPU
- wodoodporny
- pyłoszczelny
- trwały

CIESZ SIĘ NIEZALEŻNOŚCIĄ I WYGODĄ



Nie pozwól, aby niski poziom naładowania twojego akumulatora uniemożliwił Ci korzystanie z pojazdu elektrycznego. Dzięki naszym kablom możesz naładować baterię twojego samochodu już w ciągu kilku minut. Nasz kabel EV doskonale sprawdzi się np. podczas dłuższych wyjazdów wakacyjnych, dzięki kompaktowej budowie, zajmuje niewiele miejsca, **bez problemu można przewozić go bezpośrednio w bagażniku lub w torbie dołączonej do zestawu. Nie musisz martwić się o dodatkowe końcówki, kabel posiada złącze typ 2 - można podłączyć go z każdej stacji w Europie i cieszyć się niezależnością w czasie pokonywania kolejnych kilometrów.**

EUROPEJSKI STANDARD ZŁĄCZA TYPU 2




Kabel posiada złącze typu 2, które jest obecnie oficjalnym standardem Unii Europejskiej i łąduje auta elektryczne wyposażone w odpowiednie gniazdo ładowania. Złącze typu 2 to 7 styków, z których 3 styki lub 5 przeznaczone są do ładowania, a 2 do komunikacji między stacją a samochodem. Kompatybilne z większością samochodów elektrycznych sprzedawanych w Europie.

ŁADUJ SWÓJ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY Z NAJLEPSZYMI PRODUKTAMI NA RYNKU



Ergonomiczna wtyczka i 5-metrowa długość kabla zapewni każdemu użytkownikowi wysoki poziom wygody. Kabel został dokładnie przetestowany, posiada pełną zgodność z wszystkimi wymaganymi normami bezpieczeństwa, jest ognioodporny oraz odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne, przeznaczony do pracy w temperaturze -30°C ~ $+50^{\circ}\text{C}$. Dodatkowo powłoka zewnętrzna kabla posiada izolowane styki, wykazuje wysoką trwałość i elastyczność oraz odporność na wodę i pyłoszczelność.

JAK PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ KABEL EV ?



Kabel składa się z 2 końcówek męskiej i żeńskiej. Powyższa ilustracja przedstawia prawidłowy sposób podłączenia kabla. Wyjątkowa elastyczność przewodu i ergonomiczny kształt pistoletu zapewnia pełny komfort podczas codziennego użytkowania i przechowywania kabla. Żywotność mechaniczna kabla to ~ 10 000 podłączeń, czyli codzienne ładowanie twojego samochodu co najmniej przez 25 lat.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	2
Maksymalna moc ładowania	11kW
Napięcie wejściowe	380 – 450V
Napięcie wyjściowe	380 – 450V
Prąd roboczy	16A
Częstotliwość	50Hz
Żywotność mechaniczna	10 000 podłączeń
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcieniem Zabezpieczenie nadnapięciowe Zabezpieczenie podnapięciowe Zabezpieczenie przepięciowe Uziemienie Ochrona odgromowa W pełni szczelna i wodoodporna obudowa Ognioodporna obudowa – UL94V-0
Długość kabla	5m
Temperatura pracy	-30°C ~ +50°C
Stopień ochrony	IP65
Kolor	Czarny, zielony
Wymiary (G/D x Sz x W)	250 x 70 x 62 mm 160 x 58 x 52 mm
Zawartość opakowania	1 x Kabel EV 1 x Torba do przechowywania kabla 1 x Karta gwarancyjna
Opakowanie	Pudełko
Głębokość / Długość opakowania [mm]	355
Szerokość opakowania [mm]	400
Wysokość opakowania [mm]	140
Waga netto [kg]	2.1000
Waga brutto [kg]	2.5000
Certyfikat	CE, TUV, UL
Gwarancja	24 miesiące
Przekrój żyły przewodu	5*2.5mm + 1*0.5mm
Średnica przewodu	13.5mm
Materiał izolacji	TPU
Kod EAN	5901878524733