



Qoltec Antena 4G LTE DUAL | 7dBi | dookólna | zewnętrzna

Kod produktu: 57042

Antena 4G została zaprojektowana w celu poprawy łączności i wydajności urządzeń obsługujących 4G, takich jak smartfony, tablety, mobilne punkty dostępu lub inne routery bezprzewodowe.

OSIĄGNIJ PEŁEN POTENCJAŁ SIECI 4G



Zakres Częstotliwości 600-2700 MHz

Niejednokrotnie zmagamy się z zakłóceniami uniemożliwiającymi nam swobodne surfowanie po sieci, dlatego **mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.** Jest nim **antena 4G LTE DUAL** marki **Qoltec**, o **zysku 7dBi**, która w **wyraźny sposób poprawi jakość** przesyłu danych do Twoich urządzeń i może pomóc w utrzymaniu stabilnego połączenia nawet w miejscach o trudnych warunkach sygnałowych. Zakres częstotliwości 600-2700 MHz sprawia, że **antena jest kompatybilna z różnymi pasmami używanymi przez różne sieci 4G LTE.**



7dBi GAIN ANTENNA

Wysoki Zysk 7dBi, Silny Sygnał

Antena 4G LTE została stworzona z myślą o poprawie jakości Internetu w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu z dostępem do Internetu, co może przekładać się na stabilniejsze połączenie internetowe, szybsze prędkości transferu danych i lepszą ogólną wydajność sieci. Klasa szczelności IP67, w połączeniu z odpornością na różne warunki atmosferyczne, może zapewnić stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Nasze rozwiązanie oferuje:

- obsługę standardu 4G LTE – zapewnia prędkość sygnału do 600 Mb/s,
- działa w zakresie częstotliwości 600-2700 MHz,
- złącze SMA – pozwala na bezpośrednie podłączenie anteny do access point'ów, routerów, czy też kart sieciowych posiadających kompatybilne złącze.
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Oferowana przez nas antena 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ anteny	Dookólna
Moc	50W
Zysk	7 dBi
Częstotliwość pracy	600-2700 MHz
Impedancja	50
Polaryzacja	Pionowa
Złącze anteny	SMA męski
VSWR	2
Długość kabla	3m RG174
Klasa szczelności	IP 67
Kolor	Czarny
Materiał	Plastik + miedź
Temperatura pracy	-40 +85
Informacje dodatkowe	Przed zakupem zaleca się sprawdzenie kompatybilności anteny z siecią i pasmem częstotliwości używanym przez Twojego dostawcę usług.
Wymiary (G/D x Sz x W)	45 x 32 x 93 mm
Zawartość opakowania	Antena 4G LTE dookólna DUAL
Głębokość / Długość opakowania [mm]	270
Szerokość opakowania [mm]	145
Wysokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.130
Waga brutto [kg]	0.135
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570426