

Karta Techniczna / Technical Card

ŚRUBA Z UCHEM DIN 580

EYE BOLT DIN 580


DOSTAWCA / SUPPLIER

DROMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. 3 Maja 4

96-313 Chylice Kolonia

tel. (48) 46 865 67 00



TEST KONTROLNY NR

TEST CONTROL NO.

37/DRO

ROZMIAR/ SIZE	D [mm]	Ø [mm]	H [mm]	A [mm]	Masa/szt Weight/pc [kg]	Obciąż. znamion. Working load [kg]	Obciąż. zrywające Breaking load [kg]
6 mm	36	20	36	13	0,052	90	530
8 mm	36	20	36	13	0,054	140	820
10 mm	45	25	45	17	0,099	230	1 350
12 mm	54	30	53	20.5	0,164	340	2 000
14 mm	54	30	53	20.5	0,171	500	2 940
16 mm	63	35	62	27	0,288	700	4 120
18 mm	63	35	62	27	0,300	930	5 470
20 mm	72	40	71	30	0,457	1 200	7 060
22 mm	72	40	71	30	0,463	1 500	8 830
24 mm	90	50	90	36	0,874	1 800	10 590
27 mm	90	50	90	36	0,936	2 500	14 710
30 mm	108	60	109	45	1,626	3 600	21 180

MATERIAŁ / MATERIAL

C15

POKRYCIE / COVERING

ocynk / galv.

tolerancja wymiarów +/- 5%

dimensions tolerance +/- 5%