

## SZYBKOSZŁĄCZKA WTYKOWA DO DRUTÓW I WIEŁODRUTÓW (0,75 ... 4 mm<sup>2</sup>), 4 TORY, OPAK. 100 SZT. - IDEALNA SZYBKOSZŁĄCZKA

### Opis produktu

Szybkołączka wtykowa do drutów i wielodrutów (0,75 ... 4 mm<sup>2</sup>), 4 tory, opak. 100 szt. - IDEALNA SZYBKOSZŁĄCZKA

**SCP4**



Cena : **0,90 zł** netto

### Parametry produktu

|                                   |                          |                                        |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nr kat.</b>                    | 88000004                 | <b>Prąd znamionowy</b>                 | 32 A                                                   |
| <b>Oz. handlowe</b>               | SCP4                     | <b>Tworzywo</b>                        | poliwęglan/ miedź cynowana                             |
| <b>Kod EAN</b>                    | 5907813235955            | <b>Klasa palności</b>                  | UL94 V2                                                |
| <b>J. miary</b>                   | szt.                     | <b>Przekrój znamionowy (wielodrut)</b> | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Op. zbiorcze</b>               | 100                      | <b>Dł. rozizolowanego przewodu</b>     | 13 mm                                                  |
| <b>Podatek VAT</b>                | 23%                      | <b>Temperatura pracy</b>               | do 85 °C                                               |
| <b>Szerokość</b>                  | 20,83 mm                 | <b>Dodatkowe informacje</b>            | dostępne również opakowanie 10 szt. (nr kat. 88001004) |
| <b>Wysokość</b>                   | 9,65 mm                  |                                        |                                                        |
| <b>Długość</b>                    | 19,81 mm                 |                                        |                                                        |
| <b>Przekrój znamionowy (drut)</b> | 0,75 - 4 mm <sup>2</sup> |                                        |                                                        |
| <b>Napięcie znamionowe</b>        | 450 V                    |                                        |                                                        |

Film produktowy



---

## Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 33  
58-506 Jelenia Góra

KRS: 0000032994 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy 11 223 990 PLN wpłacony w całości  
REGON: 230436742  
NIP: 611-21-12-204  
Nr rejestrowy BDO: 000021118

Santander Bank Polska S.A.

**Konto PLN:** 76 1500 1429 1212 3000 4823 0000

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

**Konto EUR:** 52 1020 5226 0000 6902 0764 5502 SWIFT:  
BPKOPLPW

Sprzedaż:

tel.: +48756471492

fax.: +48756472062

[sprzedaz@simet.com.pl](mailto:sprzedaz@simet.com.pl)

Export

tel.: +48756471481

[export@simet.com.pl](mailto:export@simet.com.pl)