

## Produktinformation

# 95 18 225

## KNIPEX StepCut® XL

Kabelscheren mit Stufenschnitt



- Mit Kraftgelenk, langen Schenkeln und optimierten Schneiden: spürbar leichter Schnitt als mit kompakten Kabelscheren
- Enorme Kapazität: trennt eindrähtige Kabel aus Kupfer oder Aluminium bis 35 mm², mehrdrähtig bis 70 mm² und feindrähtig bis 120 mm²
- Zwei Schneidbereiche: Die abgestufte Hauptschneide hält kleinere und größere Kabel beim Schnitt stets maximal gelenknah, die Frontschneide dient zum schrittweisen Trennen („Knabbern“) sehr großer Kabel
- Komfortable Einhand- und Zweihandbedienung auch bei großen Kabeldurchmessern durch minimierte Schenkelweite
- Geschraubtes Kraftgelenk: hochübersetzt, leichtgängig, nachstellbar
- Schlanker Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten
- Nicht geeignet für stahlverstärkte Kabel, etwa ACSR
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC

⚡ 1000 V

| Allgemein          |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 95 18 225                                       |
| EAN                | 4003773089964                                   |
| Schere             | brüniert                                        |
| Kopf               | brüniert                                        |
| Griffe             | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft |
| Gewicht            | 457 g                                           |
| Abmessungen        | 234 x 65 x 29 mm                                |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                              |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                                |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

