



QOLTEC MINI DISPLAYPORT V1.1 MALE | DISPLAYPORT V1.1 MALE | 4K | 1.8M

PRICE: -,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 50434

EAN CODE: 5901878504346

PRODUCENT: QOLTEC

TYP: MINI DISPLAYPORT MĘSKI / DISPLAYPORT MĘSKI

STANDARD: DP V1.1

PRZEPUSTOWOŚĆ: 10.8 GB/S

ROZDZIELCZOŚĆ: MAX. 4K

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA: MAX. 144 HZ

PRZESTRZEŃ KOLORÓW: ITU-R BT.601, ITU-R BT.709

PRZEZNACZENIE: LAPTOP, PC

FORMAT KOLORÓW: RGB, Y'CBCR 4:4:4, Y'CBCR 4:2:2

GŁĘBIA KOLORÓW: 48 BIT/PX

TRYB TRANSMISJI: RBR, HBR

MAKSYMALNA ILOŚĆ KANAŁÓW AUDIO: 8

TEMPERATURA PRACY: -20°C ~ +60°C

INFORMACJE DODATKOWE: EKRANOWANY

DŁUGOŚĆ KABLA: 1.8 M

KOLOR: CZARNY

OPAKOWANIE: POLYBAG

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 170

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 260

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 15

WAGA NETTO [KG]: 0.0650

WAGA BRUTTO [KG]: 0.0760

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

ITEM DESCRIPTION

ABOUT THE PRODUCT

HIGH-QUALITY MINI DISPLAYPORT V1.1 MALE / DISPLAYPORT V1.1 MALE CABLE IS 1,8M LONG AND SUPPORTS USE OF MANY DEVICES. THE CORD ALLOWS STREAMING ETHERNET DATA AND MULTICHANNEL SOUND, IT CAN BE USED TO SENDING BOTH AUDIO AND VIDEO.