


**Components**  
housing  
outer contact

**Bauteile**  
Gehäuse  
Außenkontakt

**Materials / Material**  
PC GF 30  
CuZn37

**Finish / Oberfläche**  
silver plated / versilbert

**Mechanical characteristics**  
mating life  
withdrawal force

**Mechanische Eigenschaften**  
Steckzyklen  
Ziehkraft

>500  
min.: 0,8 N

**Electrical characteristics**  
working voltage  
dielectric strength  
insulation resistance  
operating current

**Elektrische Eigenschaften**  
Betriebsspannung  
Spannungsfestigkeit  
Isolationswiderstand  
Betriebsstrom

380V AC / 450V DC  
1050 Veff / 50 Hz  
> 1 mΩ  
5 A



|                        |                                  |                          |               |                                                            |                                                                              |                                        |                           |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Änd./<br>rev.<br>index | Änderungs-Nr. /<br>revision code | Datum/<br>date           | Name/<br>name |                                                            | Datum/ date                                                                  | Name/ name                             | Gewicht/<br>weight<br>[g] |                                                                                                          |
|                        |                                  |                          |               | gez./ drawn                                                | 12.09.2023                                                                   | JM                                     |                           |                                                                                                          |
|                        |                                  |                          |               | gepr./ appr.                                               | 18.09.2023                                                                   | SKH                                    |                           |                                                                                                          |
|                        |                                  |                          |               | Maßstab/<br>scale<br>1:1                                   | Benennung/ title<br>Multipin A 12 DIN41622 str<br>Multipin A 12 DIN41622 str |                                        |                           |  <b>Telegärtner</b> |
| -<br>a                 | 500000000652<br>500000001457     | 12.09.2023<br>10.04.2024 | JM<br>JM      | untol. Maße/<br>dim. without<br>tolerances<br>according to | Unterl./ doc. type<br>CUG                                                    | Materialnr./ material no.<br>100023261 |                           |                                                                                                          |
|                        |                                  |                          |               |                                                            | Ersatz für/<br>replaces                                                      | PDM Nr./<br>pdm no.                    | 10011130                  | Original : DIN A4                                                                                        |
|                        |                                  |                          |               |                                                            |                                                                              |                                        |                           | Blatt/ sheet 1 von/ of 1                                                                                 |