




Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 61169-16 (N), IEC 60169-17 (TNC)

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
silicone

Finish / Oberfläche

Ni2Au0,8
CuSnZn3 / Cu2Ni5
CuSnZn3

Electrical characteristics

impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50 Ω
typ.: 1 GHz -36 dB;
2 GHz -35 dB;
3 GHz -28 dB;
6 GHz -19 dB

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

-55°C / +155°C
2011/65/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	10.03.2023	SKH		
			gepr./ appr.	16.03.2023	BJ	ca./approx.	
Maßstab/ scale				Benennung/ title			 Telegärtner
2:1				Adapt str TNCf - Nm Adapt str TNCf - Nm			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Unterl./doc. type		Materialnr./ material no.	
- 500000000983				CUG		100123565	
				Ersatz für/ replaces		PDM Nr./ pdm no.	
				J01019A0007		10007653	
						Original : DIN A4	
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1	