







PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:							
3007W2PAR69E40X		Signal contact Signalkontakt:	gold flash over nickel Gold über Nickel						
		High power contact 20 A/ Hochstromkontakt 20 A:	plating, mating area: Veredelung, Steckbereich: plating, termination side: Veredelung, Anschluss Seite: gold flash over nickel Gold über Nickel tin over nickel Zinn über Nickel						
			dim. in mm						
		drawn/ gez. appd./ gepr.:	<table><tr><th>Date/Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>03.04.2018</td><td>Unkrüer</td></tr><tr><td>04.04.2018</td><td>Henneboel</td></tr></table>	Date/Datum	Name	03.04.2018	Unkrüer	04.04.2018	Henneboel
Date/Datum	Name								
03.04.2018	Unkrüer								
04.04.2018	Henneboel								
Index: a Original	scale/Maßstab: 2:1		dwg no / Z.-nr.: 13K1A5556						
Status: InBearbeitung									
RoHS compliant/ konform									
			D-SUB Combination male 7W2P with threaded rear spacer clip D-SUB Combination Stiftleiste 7W2P mit Gewinde-Abstandsbolzen-Clip						
			DIN-A3 1 / 1						