

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzanmeldung vorbehalten.

Materials/

Werkstoffe:

Sealing/



Elastomere

Dichtung:


Socket housing/

CuZn, Ni

Flanschgehäuse:



Conec part no./ Conec Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Note/ Bemerkung
43-03914	Flansch M12x1 BW 10mm Kupplung	with Sealing/ mit O-Ringe

					dim. in mm		Female socket M12x1 , backmounting 10mm, with sealing <i>Flansch M12x1 Kupplung, Hinterwandmontage 10mm, mit O-Ringe</i>		
general tolerance/ <i>Allgemeintoleranz:</i>	0	± 0,50 mm		Date/ <i>Datum</i>	Name				
	0,0	± 0,25 mm	drawn/ <i>gez.</i>	30.10.2020	Bludau				
	0,00	± 0,10 mm	appd./ <i>gepr.</i>	02.11.2020	Fischer				
Index: a Original		scale/ <i>Maßstab:</i>				dwg no / Z.-nr.:		43K1A4673	DIN- A4
RoHS & REACH compliant/ <i>konform</i>						see table		1 / 1	