





D siehe Datenblatt Kabel

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40℃
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30℃ ... +80℃
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1) braun
2) weiß
3) blau
4) schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10032	SAL - 12 - RK4 - 2 / K1	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 4x0,34mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K13400
43-10033	SAL - 12 - RK4 - 3 / K1	3m	
43-10034	SAL - 12 - RK4 - 5 / K1	5m	
43-10035	SAL - 12 - RK4 - 10 / K1	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RK4 - ... / K1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern
Directive 2002/95/EC RoHS compliant

Index: b 05.01.11 VF Ä3767

Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst

Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%

Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm

	Datum	Name
gez.	08.03.07	Fromm
gepr.	08.03.07	Mankopf

Benennung:

Kupplung M12x1 axial

Zeichnungsnr.:

43K1A380

Artikelnr.: siehe Tabelle