


This reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. For further information on liability, see the Terms and Conditions of the license agreement at www.conec.com.
Diese Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments sowie die Weitergabe seines Inhalts an Dritte ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
This document is a technical drawing and is not to be used for any other purpose than the design and construction of the product.



Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/ - 20 °C ... + 90 °C
Temperaturbereich:

Materials/




Werkstoffe:

Hood/ ABS UL 94 V-0, black/schwarz
Haube:
Cable strain relief/ Steel, tin plated/
Kabel Zugentlastung: Stahl, verzinkt
Screw/ Steel, zinc plated/
Schraube: Stahl, verzinkt
Jack screw/ Steel, nickel plated/
Rändelschraube: Stahl, vernickelt

Installation specification/

Montagedaten:

Cable outlet/ side/Seite
Kabelausgang:
Recommended torque 0,4 Nm
value for jack screw/
Empfohlenes Drehmoment
für Rändelschraube:



Part no./
Art.-Nr.

600X55025X

			dim. in mm		Plastic Hood 25pos. with side cable exit and jack screw <i>Kunststoffhaube</i> 25pol. mit seitlichem Kabelausgang und Rändelschraube		
			Date/Datum	Name			
			drawn/ gez. 18.01.2019	Lehmenkühler			
			appd./ gepr. 18.01.2019	Schmidt			
Index: a Original		scale/maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.: 16K1A4119		DIN- A3
Status: InBearbeitung							
RoHS compliant/ <i>konform</i>							1 / 1