





Für diese techn. Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

All rights reserved. No copies unless written permission from ROSE. Drawing may not be passed to third parties or misused in any way.



(1 : 2)

	H	B	T	AH1	AV1	AH2	AV2	TG
04080808	80	80	81	65,5	92	77	104	83,5
04081205	80	120	51	65,5	132	77	144	53,5
04081208	80	120	81	65,5	132	77	144	83,5
04101006	100	100	61	85,5	112	97	124	63,5
04101606	100	160	61	85,5	172	97	184	63,5
04102006	100	200	61	85,5	212	97	224	63,5
04121208	120	120	81	105,5	132	117	144	83,5
04121608	120	160	81	105,5	172	117	184	83,5
04141407	140	140	71	125,5	152	137	164	73,5
04141807	140	180	71	125,5	192	137	204	73,5
04142207	140	220	72	125,5	232	137	244	74,5
04151808	150	180	81	135,5	192	147	204	83,5
04161608	160	160	81	145,5	172	157	184	83,5
04162408	160	240	81	145,5	252	157	264	83,5
04202007	200	200	72	185,5	212	197	224	74,5
04202807	200	280	72	185,5	292	197	304	74,5
04282811	280	280	111	265,5	292	277	304	113,5

		Projekt-Nr./project-no.		0400	
		Farbe/color			
		Gewicht/weight		39g	
Index	Änderung/Modification	Änd.Nr. Mod.Nr.	Datum/Date/Name		Werkstoff/Material
	Systemtechnik GmbH 32457 Porta Westfalica	erstellt: created:	03.09.24 M.Lei.		Oberfläche/Surface
		geprüft: checked:	04.09.24 A.Hei.		Freimaßtoleranz open tolerances
					Werkstückanten/Edges
Maßstab Scale	Benennung/Description		Aluform Außenbefestigungsblaschen Aluform external mounting brackets		Ersatz für Replacement for
1:1					Bemerkung/Note
 DIN A3					Zeichnung-Nr.:/Drawing-No.: KAT04000080