




1. 제품외관에 유해한 BURR가 없을것.
2. 제품외관에 뒤틀림이나 휨이 없을 것.
3. 크랙이나 갈라짐이 없을것.
4. 지시없는 치수는 2D 또는 3D DATA 참조할것.
5. 지시없는 공차는 일반공차 적용할것.
6. * MARK부위는 CTQ 항목으로서 중점관리 할것.

RK - 40 X X

COLOR
G : Gray
R : Red
K : Black
Y : Yellow
B : Blue
C : Clear

[L] Length
0 : 5.3mm
1 : 15.7mm
2 : 29.1mm
3 : 34.2mm
~~3 : 34.4mm~~

⚠



						01	RK-40XX	POM		OPTION		1	-		
						NO.	DESCRIPTION			MATERIAL		COLOR/FINISH		Q.TY	VENDOR
						DRAW/DESIGNED		CHECKED	APPROVED		G.TOL	TITLE ROTARY SWITCH ACCESSORY			
								W.J LEE	K.I LEE						
						Din ISO-2768-1m						2019-01-29	2019-01-29	2019-01-29	mm
Ranges	0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~400	 SUNGMUN ELECTRONICS CO.,LTD				SIZE	DRAW NO.	RK-40XX-03		03	
Tolerance	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5					A4					