



610813060

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard unlackiert

80 x 125 x 57 mm

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard unlackiert 80 x 125 x 57 mm

[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)[Belegungsplan](#)[Klemmenbestückung](#)

Technische Daten

Höhe	80 mm
Breite	125 mm
Tiefe	57 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	unlackiertes Aluminium
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-30 °C
max. Temperatur	90 °C
Dichtung Material	CR-(Chloropren)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Rauchgaskonzentration	HL 3


Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	0,449 kg
GTIN	4250157900098

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

Zubehör



100110030
Montageplatte für 01.081306



100311010
A-BEFESTIGUNGS-SET M 4



100610040
Tragschiene TS 15 für 01.081306