



611626090

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard

160 x 260 x 91 mm

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard 160 x 260 x 91 mm

[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)[Belegungsplan](#)[Klemmenbestückung](#)

Technische Daten

Höhe	160 mm
Breite	260 mm
Tiefe	91 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	unlackiertes Aluminium
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-30 °C
max. Temperatur	90 °C
Dichtung Material	CR-(Chloropren)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Rauchgaskonzentration	HL 3

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	2,16 kg
GTIN	4250157900241

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

Zubehör



100110110
Montageplatte für 01.162609



100220010
Gelenk innen / Stahl



100270010
Gelenk aussen / grau



100311020
Außenlaschenbefestigungsset M6



100614240
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.162609



100620050
Erdschiene für 01.162609