



611828100

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard

180 x 280 x 101 mm

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard 180 x 280 x 101 mm

[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)[Belegungsplan](#)[Klemmenbestückung](#)

Technische Daten

Höhe	180 mm
------	--------

Breite	280 mm
--------	--------

Tiefe	101 mm
-------	--------

Material	Aluminium
----------	-----------

Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
--------------	--------------------------------

Farbe	unlackiertes Aluminium
-------	------------------------

Schutzart	IP66
-----------	------

Schutzart Norm	EN 60529
----------------	----------

Schlagfestigkeit	IK09
------------------	------

min. Temperatur	-30 °C
-----------------	--------

max. Temperatur	90 °C
-----------------	-------

Dichtung Material	CR-(Chloropren)
-------------------	-----------------

Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
-------------------------------	------

Wärmefreisetzungsrate	HL 3
-----------------------	------

Rauchgaskonzentration	HL 3
-----------------------	------

ROSE Systemtechnik GmbH

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	2,67 kg
GTIN	4250157900289

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

ROSE Systemtechnik GmbH

Zubehör



100110300

Montageplatte für 01.182810



100220010

Gelenk innen / Stahl



100270010

Gelenk aussen / grau



100311020

Außenlaschenbefestigungsset M6



100614570

Tragschiene TS 35/7,5 für 01.182810



100620090

Erdschiene für 01.232811