



612328110

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard

230 x 280 x 111 mm

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard 230 x 280 x 111 mm

[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)[Belegungsplan](#)[Klemmenbestückung](#)

Technische Daten

Höhe	230 mm
------	--------

Breite	280 mm
--------	--------

Tiefe	111 mm
-------	--------

Material	Aluminium
----------	-----------

Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
--------------	--------------------------------

Farbe	unlackiertes Aluminium
-------	------------------------

Schutzart	IP66
-----------	------

Schutzart Norm	EN 60529
----------------	----------

Schlagfestigkeit	IK09
------------------	------

min. Temperatur	-30 °C
-----------------	--------

max. Temperatur	90 °C
-----------------	-------

Dichtung Material	CR-(Chloropren)
-------------------	-----------------

Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
-------------------------------	------

Wärmefreisetzungsrate	HL 3
-----------------------	------

Rauchgaskonzentration	HL 3
-----------------------	------

ROSE Systemtechnik GmbH

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	3,2 kg
GTIN	4250157900326

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



100110160
Montageplatte für 01.232811



100220010
Gelenk innen / Stahl



100270010
Gelenk aussen / grau



100311020
Außenlaschenbefestigungsset M6



100614310
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.232811



100620090
Erdschiene für 01.232811