



 Zdjęcie poglądowe

Puszka do gniazda 1040-0 i 1050-0

Nr produktu

106-0s

Konfiguracja elementów: Puszka do montażu natynkowego

Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego: Nie

Liczba modułów (dla systemów modułowych): Nie dotyczy

Liczba jednostek: 1

Kierunek montażu: Poziomy i pionowy

Model/kształt/forma: Prostokątny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Gatunek materiału: Tworzywo termoplastyczne

Bezhalogenowe: Tak

Zabezpieczenie powierzchni: Inne

Kolor: Czarny

Numer RAL (zbliżony): Brak informacji

Przezroczysty: Nie

Z ramką osłaniającą: Nie

Z kołnierzem wprowadzającym: Tak

Z wejściem kablowym: Tak

Dławik kablowy z gwintem: Nie

Stopień ochrony (IP): IP44

Szerokość osprzętu: 54 [mm]

Wysokość osprzętu: 78 [mm]

Głębokość osprzętu: 39 [mm]



Konfiguracja elementów

Puszka do montażu natynkowego

Numer RAL (zbliżony)

Brak informacji

Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego

Nie

Przezroczysty

Nie

Z ramką osłaniającą

Nie

Z kołnierzem wprowadzającym

Tak

Liczba modułów (dla systemów modułowych)	Nie dotyczy	Z wejściem kablowym	Tak
Liczba jednostek	1	Dławik kablowy z gwintem	Nie
Kierunek montażu	Poziomy i pionowy	Stopień ochrony (IP)	IP44
Model/kształt/forma	Prostokątny	Szerokość osprzętu	54 [mm]
Materiał	Tworzywo sztuczne	Wysokość osprzętu	78 [mm]
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne	Głębokość osprzętu	39 [mm]
Bezhalogenowe	Tak		
Zabezpieczenie powierzchni	Inne		
Kolor	Czarny		

PCE POLSKA SP. Z O.O. | ul. Podwalna 8a | 58-200 Dzierżoniów | Tel. 74 831 76 00 | pce@pce.pl