

# DIGITUS Moduł połączeniowy CAT 6 do łączenia kabli ze skrętką 2-żyłową

DN-93903

EAN 4016032267133



## Moduł ekranowany do łączenia kabli kat. 6 - złącze LSA, format box

Moduł połączeniowy firmy DIGITUS® służy do łączenia lub przedłużania kabli ze skrętką 2-żyłową.

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości transmisji: Kategoria 6
- Zakres zastosowania: Do 250 MHz, 1GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Nadaje się do montażu w kanale podparapetowym oraz montażu podtynkowego i natynkowego
- Instalacja kablowa poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Nadaje się do łączenia kabli instalacyjnych – przedłużanie kabli, zastępowanie uszkodzonych odcinków kablowych
- Zintegrowana odciążka do kabli instalacyjnych

- Pasuje do kabli o średnicy AWG 22-26
- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS UL-94V-0
- Zestek gniazda RJ45: niklowany fosforobraz, zestyk pozłacany 0,5 μ
- Ekranowanie RJ-45: brąz niklowany
- Zacisk nożowy LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, cynkowany fosforobraz
- Płytki obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Rozmiar żył: 22-26 AWG przewód pełny i ze skrętką
- Rezystancja izolacji: > 500 megaoma
- Rezystancja stykowa: < 20 miliomów
- Odporność napięciowa: 1000 V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 300             | 14.40     | 60.00          | 40.00          | 27.00         | 64,800.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 25              | 1.20      | 19.00          | 23.50          | 12.00         | 5,358.00  |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.05      | 2.80           | 6.50           | 14.00         | 254.80    |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.05      | 2.80           | 6.50           | 14.00         | 254.80    |

## Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)