

SL 87 XA - 8 Ohm

Art. No. 2096



Wasserdichter 8 cm (3,3") Breitbandlautsprecher mit transparenter Kunststoffmembran und Gummidichtring. Sehr hoher Kennschalldruckpegel. Optimiert für Sprach- und Signalwiedergabe.

*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse

**) 1 m Wasserhöhe, 16 h

Waterproof 8 cm (3.3") fullrange speaker with a transparent plastic cone and rubber sealing ring. Very high mean sound pressure level. Optimised for voice and signal output.

*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure

**) 1 m height of water, 16 h

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Außenbeschallungen
- Alarmanlagen

- Control speaker for electronic devices
- Outdoor sound reinforcement systems
- Alarm systems


01.10.2015

Eigenschaften / Attributes

- UV-beständig
 - wetterfest
-
- UV-resistant
 - weather-resistant



SL 87 XA - 8 Ohm

Art. No. 2096



Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	20 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	30 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	350–5800 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	94 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	142°/4000 Hz
Resonanzfrequenz f _s Resonance frequency f _s	550 Hz
Obere Polplattenhöhe Height of front pole-plate	3 mm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	20 mm
Wickelhöhe Height of winding	4 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	80 mm
Gewicht netto Net weight	0,38 kg
Anschlüsse Connections	2,8 x 0,5 mm (+) 2,8 x 0,5 mm (-)
Schutzklasse Protective system	IP 65 *) IP x8 *) **)
Temperaturbereich Temperature range	-40 ... 70 °C



01.10.2015