



VERBINDUNGSDOSE

HP 150-L

HP 150-L

Verbindungsdose

164 x 119 x 77 mm

Artikelnummer: 32695001

Verbindungsdose, $U_i=690V$, 10 eingedrückte Stufennippel, Dichtbereich 5 - 21 mm

grau, ohne Klemmen, mit Deckelverliersicherung



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	164 mm
Länge:	119 mm
Höhe:	77 mm
Innenhöhe:	70 mm
Innenbreite:	155 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polypropylen, flammwidrig
Deckel:	Polypropylen, flammwidrig

Zubehör

NS 35-90 - Normschiene
NS 35-106 - Normschiene
NS 35-144 - Normschiene
WK 100 KLS-10 ² - Klemmstein
KVR M25-MGM - Kabelverschraubung
SNI M25 - Stufennippel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

HP 150-L

Weitere Eigenschaften

Bestückung:	Ohne
Einführungen Gesamtzahl:	11
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP55 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein