



LEERGEHÄUSE

TG ABS 1608-6-o

TG ABS 1608-6-o

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

162 x 82 x 55 mm
 Artikelnummer: 10040601

Leergehäuse, Kasten und Deckel: ABS, lichtgrau ähnlich RAL 7035, mit Schnellverschluss, mit Deckelverliersicherung



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	162 mm
Länge:	82 mm
Höhe:	55 mm
Innenhöhe:	39 mm

Werkstoff:

Kasten:	ABS, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	ABS, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A, Schnellverschluss

Zubehör

DAE M12 - Druckausgleichelement

LFR - Stufenbohrer

NS 35-144/2 - Normschiene

TG ABL - Aussenbefestigungslaschens.

TG DVS-42 - Deckelverliersicherung

TG MPI-1608 - Montageplatte

TG MPS-1608 - Montageplatte

TG PST1 - Plombierset

TS 15-144 - Normschiene

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



LEERGEHÄUSE

TG ABS 1608-6-o

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66/IP67 - nach EN60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Leitungseinführungen:	Nein
Brennverhalten nach UL 94:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Drehmoment der Deckelschraube:	1.5 N m