



VERBINDUNGSDOSE

i 12-L



i 12-L

Verbindungsdose

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 33291201

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	85 mm
Länge:	85 mm
Höhe:	37 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polyethylen
Deckel:	Polypropylen

Zertifikate



Zubehör

VST RR - Verschlussstopfen

HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste

HandyQuick SQ 32 - Steckklemme

HandyQuick SQ 52 - Steckklemme



VERBINDUNGSDOSE

i 12-L

Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Leiterquerschnitt:	2,5 mm²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP55 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%