


Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					

Nur zur Information, wird
vom Aenderungsdienst nicht erfasst.
For information only,
not subject to alteration service.



Typ/ Type	nominal Ø D
HEGPX03	3
HEGPX06	6
HEGPX09	9
HEGPX12	12
HEGPX20	20
HEGPX30	30
HEGPX40	40

**-50°C bis +150°C/
-50°C to +150°C**

Material
Matière
Werkstoff

Polyester (PET)

```
deutscher Text ist verbindlich/  
german text is valid
```

~~Tolerances
Dimension without tolerances
details to:~~

Tolérances
Cotes sans tolérances:

Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Langeloh

22.08.08

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Schiwek

22.08.08

HellermannTyton

Manchester

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

	Scale Echelle Masztab
--	-----------------------------

• / •

Project Number	
Numéro de projet	
Projektnummer	

	Title
	Titre
	Benennung

Braided sleeve HEGPX.../

Helagaine Geflechschlauch HEGPX...

Drawing – No	
Plan – No	
Zeichnungs – Nr	

14.2139

Format **A4**
D.Size

Sheet
Page 1 / 1
Blatt

PERFORMANCE SPECIFICATION

AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION