



VERBINDUNGSDOSE

Q 4-L



Q 4-L

Verbindungsdose

56 x 40 x 23 mm

Artikelnummer: 33490401

Verbindungsdose nach DIN EN 60598 (VDE 0711), 4 Einführungen, mit Leitungsrückhaltung nach DIN VDE 0606 für NYM 3 x 2,5mm², davon 2 Stück von oben zugänglich, Zugentlastungslasche für Pendelleuchten (max. 60W), mit außenliegenden Befestigungsstellen

grau, ohne Klemme



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	56 mm
Länge:	40 mm
Höhe:	23 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polypropylen
Deckel:	Polypropylen

Zertifikate



Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

Q 4-L

Weitere Eigenschaften

Farbe:	grau
Leiterquerschnitt:	2,5 mm²
Anreihbar:	Nein
Einführungen Gesamtzahl:	4
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP20 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Ohne