

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

M12 Y-Stecker gerade auf 2x M8 Buchse

Sensor-Aktor Leitung, Y-Steckverbinder 3-polig, Y-Stecker auf 2x Buchse M8, A-codiert, PUR halogenfrei, schleppkettentauglich



Wasserdicht



Power Chain



Platzbedarf



Maschinen- und Anlagenbau



Automatisierung

Nutzen

Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Schnelle und einfache Fehlerverfolgung

Produkteigenschaften

4-poliger M12Y-Steckverbinder auf
2x Buchse M8 (3-polig)
Inklusive Kennzeichnungsträger
LABS frei
Schleppkettentauglich

Aufbau

3 x 0,25 mm²
Aderfarben: bn, bu, bk
Außenmantel: PUR halogenfrei, schwarz

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
Material:	Kontakt: CuSn Kontaktoberfläche: Ni/Au Rändel: Zinkdruckguss, vernickelt Griffkörper: TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Schutzart:	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb):	Stecker/Buchse -25°C bis +90°C Feste Verlegung -40°C bis +80°C Bewegt -25°C bis +80°C
Kodierung:	A-Standard
Bemessungsstrom in A:	4 A

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. Kupferpreisauflauf entfällt.

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

UL-Zertifizierungen sind dem Datenblatt zu entnehmen

**UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Polzahl	Länge in m	LED	Bemessungsspannung in V
Y-Stecker auf gerade Buchse					
22260514	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS	3	0,3	nein	60
22260515	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS	3	0,6	nein	60
22260516	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS	3	1	nein	60
22260517	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS	3	2	nein	60
Y-Stecker auf gewinkelte Buchse					
22260518	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA	3	0,3	nein	60
22260519	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA	3	0,6	nein	60
22260520	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA	3	1	nein	60
22260521	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA	3	2	nein	60
Y-Stecker auf gewinkelte Buchse mit LEDs					
22260522	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	2 LEDs	24
22260523	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	2 LEDs	24
22260524	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	2 LEDs	24
22260525	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	2 LEDs	24

Letzte Änderung (04.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03_16